

Instructions pour réaliser des mesures avec le mètre ruban

Nous nous préoccupons également que vous puissiez prendre de mesures optimales pour vos rideaux. Mesurer devient un jeu d'enfant grâce au mètre ruban inventé à cet effet!

Afin qu'un maximum de clients et de clientes puissent également bénéficier de cette innovation, nous vous prions de nous retourner le mètre ruban gratuitement après utilisation grâce à l'étiquette de retour jointe. Merci beaucoup!

Hauteur des rideaux

Insérez l'élément coulissant du mètre ruban dans le rail pour rideau (A. dans l'illustration).

Important: afin de pouvoir retirer le mètre ruban facilement après avoir pris la mesure, l'accès à l'ouverture du rail doit être dégagé.

Après avoir débloqué le mètre ruban, tirez-le jusqu'au sol ou au rebord de la fenêtre (B. dans l'illustration).

Selon vos goûts personnels, ajoutez ou soustrayez quelques centimètres à la mesure obtenue (C. dans l'illustration):

Moins 2 cm: Le rideau est suspendu environ 1 à 2 cm au-dessus du sol (recommandé).

Moins 1 cm: Le rideau touche le sol.

Plus 5 cm jusqu'à plus 15 cm: Le rideau tombe sur le sol.

Lors de votre commande de rideaux, saisissez la valeur mesurée dans le champ « Hauteur/hauteur du rideau ».

Largeur des rideaux


Mesurez la distance que les rideaux doivent couvrir.

Si la fenêtre à gauche et/ou à droite n'est pas directement située contre un mur, le rideau doit être au moins 20 cm plus large par côté que la fenêtre.

Si vous voulez une paire de rideaux par fenêtre, divisez par deux la valeur mesurée et commandez deux rideaux.

Arrondissez la mesure obtenue à la largeur supérieure disponible et sélectionnez-la.

Commandez à l'adresse suivante:
www.rideaux123.ch



Conseil n° 1

Les planchers, les panneaux de rideaux et les plafonds ne sont pas toujours droits. Par conséquent, mesurez la hauteur en plusieurs points.

Conseil n° 2

Si vous complétez vos voilages par des rideaux décoratifs, des double-rideaux ou des rideaux occultants, assurez-vous que les voilages soient plus courts d'environ 0,5 cm afin qu'ils ne soient pas visibles.

